



Kernbohrmaschine, Typ: MAB155



Bestelldaten

Bestellnummer	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

- Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
- Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
- Ölbadgetriebe.

Hinweis:

- Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.
- Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumschraubplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
- Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

Verpackung: Transportkoffer

Herstellerbezeichnung: MAB 155

Leistungsaufnahme: 1050 W

maximale Drehzahl: 320 min⁻¹

maximaler Kernbohr-Ø in Stahl: 35 mm

Bohrtiefe: 30 mm

Länge Magnetfuß: 80 mm

Technische Beschreibung

Länge Magnetfuß	80 mm
Bohrtiefe	30 mm

Leistungsaufnahme	1050 W
Arbeitshub	39 mm
Breite Magnetfuß	160 mm
Herstellerbezeichnung	MAB 155
Gewicht	11 kg
maximale Drehzahl	320 min ⁻¹
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	35 mm
Netzspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine