

3M**Minischleifband Ø 90×100 mm, 237AA, Körnung: 180**

Bestelldaten

Bestellnummer	568537 180
GTIN	8718734418641
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Die feinstrukturierte Pyramidenoberfläche garantiert **bestes Finish bei höchster Standzeit**. Besonders geeignet für den Zwischenschliff von Edelstahlblechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Schleifband Breite	100 mm
Schleifband Länge	289 mm
Körnung	180
3M-Körnungsbezeichnung	A100
Schleifband-Ø	90 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Herstellerbezeichnung	237AA
Produktart	Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
trocken	geeignet		