


Garant**Minischleifband Ø 100×100 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	568558 180
GTIN	4062406297947
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Minischleifbänder Ø 100×100 mm (314×100 mm).
Vlies-Minischleifbänder zum Überblenden, Satinieren und Finishen.
Mit Filmunterlage für leichten Aufsatz auf alle Walzen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	180
Farbe	rot
Schleifband Breite	100 mm
Schleifband-Ø	100 mm
Ausführung	A medium
Schleifband Länge	320 mm
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktart

Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ AIR

568575 AIR