


**Garant****Vlies-Finishingscheibe, Ø 50,8 mm, Körnungsvergleich: 280**

## Bestelldaten

Bestellnummer	553965 280
GTIN	4062406300777
Artikelklasse	51M

## Beschreibung

**Ausführung:**Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies**.**Verwendung:**

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

## Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein
Scheiben-Ø	50,8 mm
Ausführung	A very fine
Körnungsvergleich	280
Schleifmittel	Korund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittelunterlage	Nylonvlies
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	23000 min <sup>-1</sup>

Produktart

Schleifvlies

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		