

Garant**Schleifvlies-Hand-Pads Set 10-teilig flexibel, 100×200 mm, Vliesstruktur: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	556143 1000
GTIN	4062406301064
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.
Hand-Pads aus flexiblem und aggressivem Schleifvlies.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte. **Fein / sehr fein:** zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, zum Ausbessern leichter Kratzer auf Metallen. Auch für feine / sehr feine Strichmattierungen auf Stählen und NE-Metallen geeignet.

Lieferumfang:

Set mit 10 Hand-Pads.

Technische Beschreibung

Farbe	grau
Ausführung	S Ultra Fine

Körnungsvergleich	600 - 1000
Feinheitsgrad	sehr fein
Vliesstruktur	1000
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Breite	100 mm
Länge	200 mm
Produktnameattribut	100×200 mm
Anzahl Pads	10
Produktart	Schleifvlies-Pad

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Mandrel	556030
Handblock	556020