



## Diamantschleifpaste 10 g, universallöslich polykristallin, Körnung Diamantschleifpaste: 15µm



### Bestelldaten

Bestellnummer	552350 15
GTIN	4027497092482
Artikelklasse	56L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Silikonfreie Diamantpaste in praktischer Dosierspritze.

Synthetischer Diamant polykristallin in 10g Spritze für schnelle Polierergebnisse.

#### Verwendung:

Die in jedem Verhältnis **mit Alkohol oder Wasser mischbare Bindung** sorgt für einen optimalen Schmierfilm. Leichte, umweltschonende und rückstandsfreie Reinigung von Werkzeug und Werkstück mit Wasser.

Ideal für Polierarbeiten von Stählen und Titan mit einer Härte von über 60 HRC. Sehr ergiebig, da durch die polykristalline Struktur des Diamanten während der Benutzung ständig neue Schneiden gebildet werden.

### Technische Beschreibung

Körnung Diamantschleifpaste	15 µm
Feinheitsgrad	mittel
Farbcode	orange
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Schleifpaste

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	1-3 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Hartmetall (HM)	geeignet	1-3 m/s	
INOX	geeignet	1-3 m/s	
Ti	geeignet	1-3 m/s	
Kunststoff, GFK	geeignet	1-3 m/s	
Stein	geeignet	1-3 m/s	
trocken	geeignet		