

Garant**Schleifvlies-Pad, 158×224 mm, Vliesstruktur: 400****Bestelldaten**

Bestellnummer	555995 400
GTIN	4062406300845
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

Hochleistungsvlies mit **extrem dichter Kornverteilung** bis in die Tiefen des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein **aggressives Schleifverhalten**, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch **gleichmäßigeres Schliffbild**.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar. **Fein / sehr fein:** zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, zum Ausbessern leichter Kratzer auf Metallen. Auch für feine / sehr feine Strichmattierungen auf Stählen und NE-Metallen geeignet.

Technische Beschreibung

Vliesstruktur	400
Körnungsvergleich	400 - 600
Feinheitsgrad	fein
Farbe	grau

Ausführung	S Super Fine
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Breite	158 mm
Länge	224 mm
Produktnameattribut	158×224 mm
Produktart	Schleifvlies-Pad

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Handblock	556020
Mandrel	556030