

Garant**Schrumpffutter Form AD mit Kühlkanalbohrung, BT 30 kurz, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303407 6
GTIN	4062406285913
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpferverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfergeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	21 mm
Spann-Ø D ₁	6 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	27 mm
Aufnahme	BT 30 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 30	354225 30
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Unterbauschränk	354290
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30