

Garant**Schleifvlies-Hand-Pads Set 10-teilig flexibel, 100×200 mm, Vliesstruktur: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	556143 280
GTIN	4062406301057
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.
Hand-Pads aus flexiblem und aggressivem Schleifvlies.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte. **Mittel / mittelfein:** universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

Lieferumfang:

Set mit 10 Hand-Pads.

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	280 - 360
Feinheitsgrad	mittelfein
Vliesstruktur	280

Farbe	rot
Ausführung	A Very Fine
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Breite	100 mm
Länge	200 mm
Produktnamensattribut	100×200 mm
Anzahl Pads	10
Produktart	Schleifvlies-Pad

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Handblock	556020
Mandrel	556030