

Garant**Schrumpffutter Form AD mit Kühlkanalbohrung, BT 30 kurz, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303407 20
GTIN	4062406285968
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpferverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfergeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	42 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Ø D ₂	33 mm
Aufnahme	BT 30 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Unterbauschrank	354290
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 30	354225 30
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22