

**Garant****Schleifvlies-Rolle flexibel, 100 mm × 10 m, Vliesstruktur: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	556083 1000
GTIN	4062406301088
Artikelklasse	51M

**Beschreibung****Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.

**Flexibles** Hochleistungsvlies mit **extrem dichter Kornverteilung** bis in die Tiefe des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein **aggressiveres Schleifverhalten**, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch **gleichmäßigeres Schliffbild**. Die **enorme Flexibilität** erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

**Vorteil:**

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

**Verwendung:**

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte. **Fein / sehr fein:** zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, zum Ausbessern leichter Kratzer auf Metallen. Auch für feine / sehr feine Strichmattierungen auf Stählen und NE-Metallen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Ausführung	S Ultra Fine
Körnungsvergleich	600 - 1000
Vliesstruktur	1000
Feinheitsgrad	sehr fein
Farbe	grau
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Rollenbreite	100 mm
Rollenlänge	10 m
Produktnamensattribut	100 mm × 10 m
Produktart	Schleifvlies-Rolle

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		

trocken

geeignet

---

**Zubehör**

Handblock

556020

Mandrel

556030