

**Garant****Bohrstangen-Stabilisator 3×D maxi, Typ: 16R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319458 16R
GTIN	4062406309176
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-Ø  $D_2 = 25$  mm auf Anfrage erhältlich.

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø $D_1$	16 mm
Gesamtlänge $L_2$	107 mm
Schneidrichtung	rechts
Schaft-Ø $D_2$	32 mm
Auskraglänge $L_1$	48 mm
Versatz Z zur Achse	20 mm

Radius R	1,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	53 mm
C	1,5 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator