

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 3×D midi, Typ: 12R****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319456 12R |
| GTIN | 4062406309138 |
| Artikelklasse | 31V |

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit **7×D** bzw. Schaft-Ø **D₂ = 25 mm auf Anfrage erhältlich.**

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------|
| Schneidrichtung | rechts |
| Gesamtlänge L ₂ | 95 mm |
| Schaft-Ø D ₂ | 32 mm |
| Schaftlänge L _s | 53 mm |
| Versatz Z zur Achse | 14 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 12 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Auskraglänge L ₁ | 36 mm |
| C | 1,5 mm |
| Radius R | 1,2 mm |
| Ø D ₃ | 40 mm |
| Innendrehtiefe bis | 3×D |
| Schwingung | gedämpft |
| Produktart | Bohrstangen-Stabilisator |