

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 5xD midi, Typ: 10L****Bestelldaten**

Bestellnummer	319463 10L
GTIN	4062406309305
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3xD der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 8xD.

Bohrstangenstabilisator mit 7xD bzw. Schaft-Ø $D_2 = 25$ mm auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_2	32 mm
C	1 mm
Radius R	1,2 mm
Spann-Ø D_1	10 mm
Versatz Z zur Achse	11 mm
Auskraglänge L_1	50 mm

Ø D ₃	40 mm
Gesamtlänge L ₂	109 mm
Schaftlänge L _s	53 mm
Schneidrichtung	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator