

**Garant**
**Bohrstangen-Stabilisator 3×D mini, Typ: 16R**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319454 16R
GTIN	4062406308872
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit **7×D** bzw. Schaft-Ø **D<sub>2</sub> = 25 mm auf Anfrage erhältlich.**

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Versatz Z zur Achse	12,5 mm
Radius R	1,2 mm
Gesamtlänge L <sub>2</sub>	107 mm
C	1 mm

Auskraglänge L <sub>1</sub>	48 mm
Schneidrichtung	rechts
Schaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	53 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator