

**Garant****Bohrstangen-Stabilisator 3×D maxi, Typ: 20R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319458 20R
GTIN	4062406309190
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-Ø  $D_2 = 25$  mm auf Anfrage erhältlich.

**Technische Beschreibung**

C	1,5 mm
Schaftlänge $L_s$	60 mm
Auskraglänge $L_1$	60 mm
Versatz Z zur Achse	20 mm
Radius R	1,2 mm
Schneidrichtung	rechts

Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Gesamtlänge L <sub>2</sub>	126 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Schaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator