

**Garant****Bohrstangen-Stabilisator 3×D maxi, Typ: 16L****Bestelldaten**

Bestellnummer	319458 16L
GTIN	4062406309183
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit **7×D** bzw. Schaft-Ø **D<sub>2</sub> = 25 mm auf Anfrage erhältlich.**

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge L <sub>1</sub>	48 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Schneidrichtung	links
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Schaftlänge L <sub>5</sub>	53 mm
Schaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm

Gesamtlänge L <sub>2</sub>	107 mm
C	1,5 mm
Radius R	1,2 mm
Versatz Z zur Achse	20 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator