

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 3×D midi, Typ: 16L****Bestelldaten**

Bestellnummer	319456 16L
GTIN	4062406309169
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-Ø $D_2 = 25 \text{ mm}$ auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

C	1,5 mm
Schneidrichtung	links
Schaftlänge L_s	53 mm
Gesamtlänge L_2	107 mm
Auskraglänge L_1	48 mm
Ø D_3	40 mm

Schaft-Ø D ₂	32 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Radius R	1,2 mm
Versatz Z zur Achse	16 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator