

Garant
Bohrstangen-Stabilisator 3×D mini, Typ: 16L

Bestelldaten

Bestellnummer	319454 16L
GTIN	4062406308889
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit **7×D** bzw. Schaft-Ø **D₂ = 25 mm auf Anfrage erhältlich.**

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D ₂	32 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
C	1 mm
Ø D ₃	40 mm
Schneidrichtung	links
Schaftlänge L _s	53 mm

Radius R	1,2 mm
Versatz Z zur Achse	12,5 mm
Gesamtlänge L ₂	107 mm
Auskraglänge L ₁	48 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator