

**Garant****Bohrstangen-Stabilisator 3xD mini, Typ: 12R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319454 12R
GTIN	4062406308858
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3xD der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6xD.

Bohrstangenstabilisator mit **7xD** bzw. Schaft-Ø **D<sub>2</sub> = 25 mm auf Anfrage erhältlich.**

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	36 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	53 mm
Gesamtlänge L <sub>2</sub>	95 mm
Radius R	1,2 mm

C	1 mm
Schneidrichtung	rechts
Versatz Z zur Achse	10,5 mm
Schaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator