

**Garant****Bohrstangen-Stabilisator 3×D mini, Typ: 20L****Bestelldaten**

Bestellnummer	319454 20L
GTIN	4062406308902
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.

Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-Ø  $D_2 = 25$  mm auf Anfrage erhältlich.

**Technische Beschreibung**

Schneidrichtung	links
Versatz Z zur Achse	15 mm
C	1 mm
Schaftlänge $L_s$	60 mm
Gesamtlänge $L_2$	126 mm
Schaft-Ø $D_2$	32 mm

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Radius R	1,2 mm
Auskräglänge L <sub>1</sub>	60 mm
Innendrehtiefe bis	3×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator