

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 5xD mini, Typ: 10R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319461 10R
GTIN	4062406309213
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3xD der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 8xD.

Bohrstangenstabilisator mit 7xD bzw. Schaft-Ø $D_2 = 25$ mm auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_2	32 mm
C	1 mm
Gesamtlänge L_2	109 mm
Radius R	1,2 mm
Versatz Z zur Achse	8 mm
Spann-Ø D_1	10 mm

Schaftlänge L _s	53 mm
Ø D ₃	40 mm
Schneidrichtung	rechts
Auskraglänge L ₁	50 mm
Innendrehtiefe bis	5×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator