

**Garant****Bohrstangen-Stabilisator 5×D maxi, Typ: 20L****Bestelldaten**

Bestellnummer	319465 20L
GTIN	4062406309428
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskrägung Stabilisator inkl. Bohrstange 8×D.

Bohrstangenstabilisator mit **7×D** bzw. Schaft-Ø **D<sub>2</sub> = 25 mm auf Anfrage erhältlich.**

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge L <sub>1</sub>	100 mm
Gesamtlänge L <sub>2</sub>	166 mm
Radius R	1,2 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Versatz Z zur Achse	20 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	60 mm

Schneidrichtung	links
C	1,5 mm
Schaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Innendrehtiefe bis	5×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator