

Garant
Bohrstangen-Stabilisator 5×D maxi, Typ: 20R

Bestelldaten

Bestellnummer	319465 20R
GTIN	4062406309411
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 8×D.

Bohrstangenstabilisator mit **7×D** bzw. Schaft-Ø $D_2 = 25$ mm auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Versatz Z zur Achse	20 mm
C	1,5 mm
Ø D_3	40 mm
Gesamtlänge L_2	166 mm
Schaft-Ø D_2	32 mm
Schneidrichtung	rechts
Spann-Ø D_1	20 mm

Schaftlänge L _s	60 mm
Radius R	1,2 mm
Auskraglänge L ₁	100 mm
Innendrehtiefe bis	5×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator