

Druckluft-Abschaltschrauber, Typ: S2416L



Bestelldaten

Bestellnummer	079165 S2416L
GTIN	7322590017040
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

- · Präzise, verschleißfreie Abschaltkupplung.
- · Hohe Drehmomentgenauigkeit.

Besonders geeignet für Serienverschraubungen mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674200 ff).

Ölfrei – kein zusätzlicher Druckluftöler erforderlich.

Frsatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximaler Luftbedarf	360 l/min
Herstellerbezeichnung	S2416L
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Drehmomentbereich	0,5 - 1,6 Nm
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M3

Gewicht	0,9 kg
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Bauform	Stab
Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
maximale Drehzahl	1500 min ⁻¹
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber