

**Garant**
**VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 18 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	122432 18
GTIN	4045197540164
Artikelklasse	11E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Starker Kern und Spezialausspitzung** – dadurch schneidende Querschneide mit **hoher Zentriergenauigkeit**. Hervorragende Spanabfuhr durch **4 interne Kühlkanäle**. **Gerade Hauptschneiden** mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen **kurze Späne**. **Spezialbeschichtung** für **beste Standzeiten** und **hohe Zerspanungsleistung**.

**Hinweis:**

Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .-

Norm: DIN 6537 K

Toleranz Nenn-Ø: m6

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 46 mm

Toleranz Nenn-Ø: m6

Gesamtlänge L: 123 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 18 mm

Vorschub f in Inconel®: 0,2 mm/U

**Technische Beschreibung**

Vorschub f in Inconel®	0,2 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø $D_c$	18 mm
Schafttoleranz	h6
Spannutenlänge $L_c$	73 mm
Toleranz Nenn-Ø	m6

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gesamtlänge L	123 mm
Norm	DIN 6537 K
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	46 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Kategorie	4xD
Spitzenwinkel	140 Grad
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie	HPC
Semi-Standard	ja
Farbring	pink
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	S
Inconel	geeignet	35 m/min	S
nass maximal	geeignet		