



Druckluft-Abschalterschrauber, Typ: S2428L



Bestelldaten

Bestellnummer	079165 S2428L
GTIN	
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

- **Präzise, verschleißfreie Abschaltkupplung.**
- **Hohe Drehmomentgenauigkeit.**

Besonders geeignet für Serienschraubungen mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674200 ff).

Ölfrei – kein zusätzlicher Druckluftöler erforderlich. Mit Push-Start, Drehbeginn nach Kontakt mit Verschraubung.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Herstellerbezeichnung	S2428L
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M5
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
maximale Drehzahl	700 min ⁻¹
Drehmomentbereich	3,5 - 7 Nm

Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
maximaler Luftbedarf	360 l/min
Bauform	Stab
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Gewicht	1 kg
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Schrauber