

Garant**Schnellwechseladapter, Weldon mit Außenmutter ER 32, Spann-Ø: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319762 10
GTIN	4062406328733
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.**
- **Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.**

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.

Multiflexibler Einsatz:

- **Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.**
- **Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.**

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	50 mm
Innenkühlung	ja
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3
Außen-Ø D	49 mm

Produktart

Schnellwechsel-Adapter