

**Garant****Schnellwechseladapter, Weldon für Innenmutter ER 25, Spann-Ø: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319763 8
GTIN	4062406328771
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.**
- **Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.**

**Vorteil:**

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.

Multiflexibler Einsatz:

- **Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.**
- **Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.**

**Verwendung:**

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	32,4 mm
Innenkühlung	ja
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3
Außen-Ø D	41 mm
Produktart	Schnellwechsel-Adapter

