

**Garant**
**Schnellwechseladapter, ER-Mini für Innenmutter ER 32, für ER-Spannzangen-Größe: 16**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319774 16
GTIN	4062406328986
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.**
- **Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.**

**Vorteil:**

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.

Multiflexibler Einsatz:

- **Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.**
- **Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.**

**Verwendung:**

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Rundlaufgenauigkeit:  $\leq 3$

Außen-Ø D: 45 mm

Auskraglänge A-Maß: 48,5 mm

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	48,5 mm
Innenkühlung	ja
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 3$

Außen-Ø D	45 mm
Produktart	Schnellwechsel-Adapter