

**DYMO**
**Beschriftungsgerät, Typ: 4200**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	085500 4200
GTIN	3501170955970
Artikelklasse	08U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Robuste, mobile** Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku**, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten. **Robuster Industrie-Etikettendrucker** zur einfachen Beschriftung von Kabeln, Schaltfeldern, Regalen, etc. **Direktzugriffstasten** für häufig verwendete Zeichen der Elektrotechnik.

**Verwendung:**

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung. **Ohne Akku und Netzgerät.**

**Hinweis:**

- **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
- **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**

**Technische Beschreibung**

Netzadapter	Zubehör
Tastaturlayout	QWERTZ

passende Schriftbandkassette	RHINO
Breite	127 mm
Länge	181 mm
Schriftfarbe	schwarz
Anzahl Schriftgrößen	7
maximale Schrifthöhe	13 mm
Anzahl Schriftbreiten	2
Bandabschneider Ausführung	manuell
Typ	Rhino 4200
mögliche Schriftbandbreiten	6; 9; 12; 19 mm
Anzahl Schriftstile	5
Anzahl sichtbare Zeichen im Display	11
Anzahl Textzeilen	1 – 4
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole	50
Besonderheit	Etikettenspeicher
Gewicht inklusive Akku	770 g
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Höhe	62 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	Rhino 4200
Produktart	Beschriftungsgerät

## Zubehör

Schriftbandkassette 12 mm×3,5 m Nylon Typ W	085515 W
Schriftbandkassette 12 mm×5,5 m Vinyl Typ W	085517 W
Netzadapter für Nr. 085500	085570