



Kantenfräse handgeführt, Typ: KFH17-15R



Bestelldaten

Bestellnummer	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.

Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung und zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Ermüdungsfreies Arbeiten mit FEIN **ErgoGrip**. Kantenfräse bis 15 mm

Inklusive **Feder-Technologie**: Abfederung der Rotationskräfte und somit erhöhte Arbeitssicherheit durch vibrationsarmes Arbeiten.

Lieferumfang:

1 Maschine (ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 6 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Torx-Schraubendreher TX 15, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Erforderliche Zubehöre finden Sie in unserem eShop ab Nr. 078136 – 078138.

Technische Beschreibung

Gewicht	6,4 kg
Leistungsaufnahme	1700 W
Radius	3 mm
Herstellerbezeichnung	KFH 17-15 R

Kabellänge	4 m
Scheiben-Ø	137 mm
Fasenwinkel	30 Grad
Fasenwinkel	45 Grad
Leerlaufdrehzahl	2300 - 7500 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Entgrat- und Anfasmaschine

Zubehör

Wendeschnidplatten-Set Typ 6430200401	078138 6430200401
Wendeschnidplatten-Set Typ 6430200601	078138 6430200601
Führungsrolle Typ 6430300401	078136 6430300401
Klemmschrauben Set für Kantenfräse Typ 3135007500	078139 3135007500
Führungsrolle Typ 6430300201	078136 6430300201
Kantenfräser Typ 6430100401	078137 6430100401