

**Garant****Zentrischspanner Grundgerät Xtric, Typ: 80SS5****Bestelldaten**

Bestellnummer	363000 80SS5
GTIN	4062406338817
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

- Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
- Komplette gehärtet und Unterseite feingefräst.
- Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
- Geniales, werkzeugloses Backenschnellwechselsystem.
- Spannkraft bis 25 kN bei 90 Nm Drehmoment.
- Schnell und intuitiv bedienbar.
- Wiederholgenauigkeit <0,01 mm.
- Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule.
- Spindelmutter mit oder ohne Pendelfunktion.
- Spannrand für Spannpratzen.
- Zentrumseinstellung mit Stirnlochschlüssel.

**Verwendung:**

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

**Passend für:**

Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045.

**Lieferumfang:**

5x Xtric 363000.

**Technische Beschreibung**

Spannbereich S1	0 - 76 mm
Höhe H	40 mm

B	80 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Xtric 80
maximales Drehmoment	85 Nm
Spannkraft bis maximal	25 kN
Gewicht	3,2 kg
Spannbereich S2	74 - 144 mm
Schlüsselweiten-Maße	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	5 mm
L	170 mm
Längsnut	20 mm
Serie	Xtric
Stichmaß Unterseite	52 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

## Zubehör

Zentrischspanner Grundgerät Xtric Typ 80S	363000 80S
Spindellager komplett Typ 80/170	363008 80/170
Aufsatzbacke Standard für Typ 80	363010 80
Aufsatzbacke Standard beschichtet für Typ 80	363014 80
Aufsatzbacke System LANG für Typ 80	363018 80
Aufsatzbacke System LANG beschichtet für Typ 80	363022 80
Aufsatzbacke Standard breitenreduziert für Typ 40C	363026 40C
Aufsatzbacke System LANG breitenreduziert für Typ 40C	363030 40C
weiche Aufsatzbacke Typ 120A	363034 120A
weiche Aufsatzbacke Typ 120S	363034 120S
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 10 mm	363075 10
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 15 mm	363075 15
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 20 mm	363075 20

Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 20C mm	363075 20C
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 22 mm	363075 22
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 22C mm	363075 22C
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 5 mm	363075 5
Parallelunterlagen-Paarmagnetisch Höhe 7 mm	363075 7
Adapterplatte Zentrierspanner ZS Typ / für Spanntopf-Ø 120 mm	363080 120
Spindelmutter starr rechts Typ 80	363097 80
Spindelmutter pendelnd links Typ 80	363098 80
Spindelmutter pendelnd rechts Typ 80	363099 80
Ausricht- und Spannleisten-Set Xtric Typ 80	363102 80
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 120 N·m	656050 120