

Garant
Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK, TiAlN, M: M10

Bestelldaten

Bestellnummer	139243 M10
GTIN	4045197365675
Artikelklasse	11H

Beschreibung
Ausführung:

Spezielle Polygoneometrie und Schaft nach DIN 6535-HA für den Einsatz auf Maschinen mit **synchronisiertem Spindeltrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.**

Durch **Spezial-VHM-Schneidstoff** für hohe Schnittgeschwindigkeiten und lange Standzeiten. Durch **TiAlN- und Gleitstoffbeschichtung** geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißung.

Mit innerer Kühlmittelzufuhr seitlich aus den Nuten, zu empfehlen bei Bearbeitung von **Durchgangs- und Grundlöchern.**

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das **GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100 – 338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA)** die prozesssicherste Bearbeitung.

Toleranzklasse: ISO 2X 6HX

Gewindesteigung: 1,5 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Schaft-Ø D_s: 10 mm

Schaft-Vierkant □: 8 mm

Kernloch-Ø Richtwert: 9,35 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	6
Anzahl Schneiden Z	6
Gewindesteigung	1,5 mm

Gewinde-Ø	10 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Schaft-Vierkant □	8 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Kernloch-Ø Richtwert	9,35 mm
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Gewindetiefe	30 mm
Gewindegröße	M10
Beschichtung	TiAlN
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	ja
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Schafttoleranz	h6
Farbring	ohne
Produktart	Gewindeformer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	53 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	53 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N

Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	55 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	47 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	43 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	36 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		