

Garant**Basisschiene für Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: 200****Bestelldaten**

Bestellnummer	358565 200
GTIN	4062406343545
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

Modulares Baukasten-System bestehend aus Basisschienen, flexiblen Werkzeugmodulen zur Arretierung an den Basisschienen und einem Höheneinstell- bzw. Höhenmess-System. Alle Komponenten aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium.

Vorteil:

- **Sauberer, aufgeräumter Arbeitsplatz – Alle Montagevorrichtungen an einem Ort.**
- **Modular – Basisschiene jederzeit erweiterbar durch direkten Anbau.**
- **Flexibel – Zwei verschiedene Werkzeugmodule (starr oder schwenkbar).**
- **Schnelle und einfache Handhabung – Arretierhebel an den Werkzeugmodulen, Verschieben der Einstellvorrichtung auf der Basisschiene.**
- **GARANT Easyfix Lochbild an der Rückwand der Basisschiene – Anbringen von Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt an der Montage-Vorrichtung.**
- **100 % fester und sicherer Sitz der Werkzeugaufnahme – Kein Wackeln, schonend für den Aufnahmekegel.**

Verwendung:

- **Montage/ Demontage aller Zubehörteile einer Werkzeugaufnahme.**
- **Übernehmen/ Kopieren bestehender Werkzeuglängen.**
- **Vermessung der Werkzeuglänge.**
- **Aufbewahrung von Kleinteilen über GARANT Easyfix.**

Lieferumfang:

1× Wandmontage Easyfix Nr. 955825 2, Montagewinkel mit Abdeckung zur Befestigung der Basisschiene, z.B. auf einer Werkbank.

Sonderzubehör:

Werkzeugmodul Nr. 358575 und 358580, Höheneinstellung Nr. 358585.

Hinweis:

Die Werkzeug-Montage-Vorrichtung ersetzt keine Werkzeu gvoreinstellung.

Technische Beschreibung

Höhe	160 mm
Breite	40 mm
Länge	200 mm
Material	Aluminium
Produktart	Führungsschiene