

Garant**Schnellwechseladapter, Einschraubfräser für Innenmutter ER 32, Gewinde M: M12****Bestelldaten**

Bestellnummer	319781 M12
GTIN	4062406343736
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.**
- **Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.**

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugellagert.

Multiflexibler Einsatz:

- **Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.**
- **Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.**

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Technische Beschreibung

Auskräglänge A-Maß	12,5 mm
Innenkühlung	ja

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3
Außen-Ø D	45 mm
Produktart	Schnellwechsel-Adapter