

**Gabelhubwagen, Gabellänge: 1150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	919911 1150
GTIN	4062406348717
Artikelklasse	96D

Beschreibung**Ausführung:**

Handgabelhubwagen für ergonomischen Transport von Gütern. Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb. Bequemes Fahren, Heben und Senken über den ergonomischen Handgriff. Gabelrollen Tandem Ø 80×70 mm.

Lackierung:

Verkehrsrot RAL 3020, **pulverbeschichtet.**

Länge: 1540 mm

Breite: 540 mm

Gabellänge: 1150 mm

Gabelbreite: 160 mm

Hubbereich: 85 - 200 mm

Tragkraft: 2500 kg

Technische Beschreibung

Länge	1540 mm
Gewicht	68 kg
Gabelbreite	160 mm

Breite	540 mm
Tragkraft	2500 kg
Gabellänge	1150 mm
Hubbereich	85 - 200 mm
Produktart	Gabelhubwagen