

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser,
HB9740, Typ: INOX**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitig 2-schneidige Wendeplatten. Leistungsfähige Substrate und innovative Schneidengeometrien garantieren optimale Fertigungsergebnisse.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Technische Beschreibung

Typ	INOX
Vorschub f_z pro Zahn	0,8 mm
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke S	3.97 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ANGX 10T308ZEER
Sorte	HB9740

Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,8 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	1,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		