



Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B DIN 376 6HX, TiCN, M: M6



Bestelldaten

Bestellnummer	132722 M6
GTIN	4045197532428
Artikelklasse	11H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.

Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten.

Alle Größen: Schaft nach DIN 376 (= Schaft-Ø verjüngt); dadurch für größere Einsatziefen geeignet.

Toleranzklasse: ISO2X / 6HX.

Vorteil:

Besonders stabil, optimale Eigenführung.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!

Empfohlene Nachfolgeprodukte sind 132721-132724.

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS E PM

Norm: DIN 376

Toleranzklasse: ISO 2X 6HX

Gewindesteigung: 1 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 80 mm

Schaft-Ø: 4,5 mm

Kernloch-Ø: 5 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	5 mm
Gewinde-Ø	6 mm
Gewindesteigung	1 mm
Anzahl Spannuten	3

Anzahl Schneiden Z	3
Anschnittwinkel	50 Grad
Norm	DIN 376
Schaft-Ø	4,5 mm
Gesamtlänge L _{ges}	80 mm
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Schneidstoff	HSS E PM
Gewindetiefe	18 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M6
Beschichtung	TiCN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün