



Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B DIN 376 6HX, TiCN, M: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	132722 M8
GTIN	4045197532435
Artikelklasse	11H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.

Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten.

Alle Größen: Schaft **nach DIN 376 (= Schaft-Ø verjüngt)**; dadurch für größere Einsatziefen geeignet.

Toleranzklasse: ISO2X / 6HX.

Vorteil:

Besonders stabil, optimale Eigenführung.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!

Empfohlene Nachfolgeprodukte sind 132721-132724.

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS E PM

Norm: DIN 376

Toleranzklasse: ISO 2X 6HX

Gewindesteigung: 1,25 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 90 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Kernloch-Ø: 6,8 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	8 mm
Kernloch-Ø	6,8 mm
Gewindesteigung	1,25 mm

Anzahl Spannuten	3
Anschnittwinkel	50 Grad
Norm	DIN 376
Schaft-Ø	6 mm
Gesamtlänge L _{ges}	90 mm
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Schneidstoff	HSS E PM
Gewindetiefe	24 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M8
Beschichtung	TiCN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün