



Hand-Kraftmessgerät DFC, Messbereich: 100N



Bestelldaten

Bestellnummer	479027 100
GTIN	2050002071520
Artikelklasse	47F

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Kraftmessgerät mit Farbdisplay zur präzisen Messung der Zug- und Druckkraft. Robustes Druckgussgehäuse.

- **Anzeige aktueller Kraft- und Spitzenwert.**
- **Programmierbare Funktionstasten.**
- **Toleranzgrenzenüberwachung mit optischer und akustischer Anzeige.**
- **Messwertspeicher.**
- **Statistische Auswertung gespeicherter Werte.**
- **Schnittstelle für Datenexport.**
- **Anzeige umschaltbar: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Übertragung von Messwerten über Bluetooth möglich.**
- **Kraftmittelwert über Zeit.**

Lieferumfang:

Transportkoffer, Ladestecker mit USB-Verbindungskabel, Zubehör (Druckplatte, Haken, Spitze, Finne, V-Nut, Verlängerung).

Sonderzubehör:

Manuelle Prüfstände Nr. 479029.

Technische Beschreibung

Auflösung	0,01 N
Messbereich	10 - 90 N
Genauigkeit	0,1 %
Länge	191 mm
Höhe	42 mm
Breite	84 mm
Messwertspeicher	99
Energieversorgung	Akkubetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Kraftmessgerät