

**Ansell****Handschuh-Paar, Typ: 11816-09****Bestelldaten**

Bestellnummer	ZP5842 11816-09
GTIN	2050001960719
Artikelklasse	04P

**Beschreibung****Ausführung:**

**HyFlex® 11-816.** Extrem dünner und robuster Handschuh durch **18 Gauge Stricktechnik.**

**Erhöhte Lebensdauer und Abriebfestigkeit** dank Schaumbeschichtung mit FORTIX™

Abrasion Resistance Technology. **Lösemittel- und Schadstofffrei**, nach Oeko-Tex Standard zertifiziert. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten mit hohem Anspruch an Präzision, Endmontage von Elektromotoren, Klimaanlage, Kabelbäumen.

**Norm:**

EN 388; EN 420 EN 388:2016 : 4121A

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Beschichtung	PU / Nitrilschaum
Anwendungsbereich	Präzision
Stricktechnologie	18G
Verwendung	mehrweg
Produktart	Mehrzweckhandschuhe