

**Morsekegel-Reibahle, unbeschichtet, MK: MK0****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 162500 MK0 |
| GTIN | 4045197089175 |
| Artikelklasse | 120 |

Beschreibung**Ausführung:**

Geradegenutet, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

Verwendung:

Zum Ausreiben von kegelig oder stufenweise vorgearbeiteten Bohrungen für Morsekegelschäfte.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------------|
| Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/> | 6,2 mm |
| Gesamtlänge L | 93 mm |
| Schneidenlänge L _c | 61 mm |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | HSS |
| Norm | DIN 204 |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Reibahle |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--|---------|----------------|----------|
|--|---------|----------------|----------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Alu (kurzspanend) | geeignet |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet |
| Öl | geeignet |
| trocken | bedingt geeignet |