



Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6G, TiAlN, M: M5



Bestelldaten

Bestellnummer	132725 M5
GTIN	4045197649058
Artikelklasse	11H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.

Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten.

Toleranzklasse: ISO 3 / 6G

Vorteil:

Besonders stabil, optimale Eigenführung.

Verwendung:

Für Werkstücke, die mit einer **galvanischen Schutzschicht** versehen werden, oder durch Härten leicht schrumpfen.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!

Empfohlene Nachfolgeprodukte sind 132721-132724.

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranzklasse: ISO 3 6G

Gewindesteigung: 0,8 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 70 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Kernloch-Ø: 4,2 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,8 mm
Anzahl Spannuten	2
Gewinde-Ø	5 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Anschnittwinkel	50 Grad
Kernloch-Ø	4,2 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø	6 mm
Gesamtlänge L _{ges}	70 mm
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Schneidstoff	HSS E PM
Gewindetiefe	15 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M5
Beschichtung	TiAlN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün