

**Garant****Handreibahle nachstellbar, Nenn-Ø DC: 17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	160500 17
GTIN	4045197250728
Artikelklasse	110

**Beschreibung****Ausführung:**

Bis 5 mm geradegenutet, ab 6 mm mit **Linksspirale** 7 – 8°. Der Reibahlenkörper ist geschlitzt und kann durch eine Schraube um ca. 1/100 des Reibahlen-Ø aufgespreizt werden (z. B. 20 mm Ø = 0,2 mm).

**Verwendung:**

Zum Erweitern von Durchgangs-Bohrungen auf ein geringes Übermaß. Die geradegenuteten Reibahlen nur für Bohrungen ohne Unterbrechung verwenden. Im entspannten Zustand lagern.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge L <sub>1</sub>	105 mm
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	17 mm
Schaft-Vierkant □	12,5 mm
Gesamtlänge L	175 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	67 mm
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 859
Spiralwinkel	7-8 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		