

**Garant****Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, unbeschichtet, MF: 2X0,25****Bestelldaten**

Bestellnummer	132830 2X0,25
GTIN	4045197072900
Artikelklasse	11H

**Beschreibung****Ausführung:****Mit Schälanschnitt.**

Gewindeart: MF

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 0,25 mm

Gesamtlänge L: 45 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 1,4 mm

Kernloch-Ø: 1,75 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	1,75 mm
Gewinde-Ø	2 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,25 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	1,4 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 374

Gewindetiefe	6 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M2×0,25
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		