

Garant
Maschinen-Gewindebohrer, TiCN, MF: 3X0,35

Bestelldaten

Bestellnummer	132860 3X0,35
GTIN	4045197073785
Artikelklasse	11H

Beschreibung
Empfehlung:

Wir empfehlen bei **TOOLOX-Materialien, den Kernloch-Ø abweichend der DIN-Angaben** (siehe Tabelle) **0,05 bis 0,3 mm** größer zu bohren.

Gewindeart: MF

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranzklasse: ISO 2X 6HX

Gewindesteigung: 0,35 mm

Gesamtlänge L: 56 mm

Schaft-Ø D_s: 2,2 mm

Kernloch-Ø: 2,65 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	2,65 mm
Gewinde-Ø	3 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	0,35 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	2,2 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Schneidstoff	HSS E

Norm	DIN 374
Gewindetiefe	6 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M3×0,35
Beschichtung	TiCN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	rot
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	20 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	19 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	19 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	9 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	4 m/min	H
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		