



Druckluft-Winkelschleifer für 50 mm Scheiben Ø, bis 75 mm Scheiben-Ø, mit NPT Anschlussgewinde, 1/4 Zoll Druckluft-Anschluss, Typ: 52294



Bestelldaten

Bestellnummer	079325 52294
GTIN	616026522947
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Klein-Winkelschleifer mit kraftvollem Druckluftmotor, Höchstdrehzahl 20000 1/min.
Spannzangen-Ø 6 mm. Verwendung als Winkelfräser oder mit Schleifteller Nr. 554090. 7°-Winkelkopf, getriebelos.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Das 3M Roloc®-Kleinschleifsystem Ø 55 / 75 mm finden Sie ab Nr. 554005.

Technische Beschreibung

maximaler Scheiben-Ø	75 mm
maximaler Luftbedarf	1050 l/min
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm

Arbeitsgeräusch	79 dB(A)
maximale Vibration nach EN	1,3 m/s ²
Gewicht	1 kg
Abgabeleistung	522 W
minimaler Scheiben-Ø	50 mm
Herstellerbezeichnung	52294
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Schleifscheibe984F Körnung 60	554006 60
Combidisc® Schleifscheibe(SiC) Körnung 120	554024 120
Schleifscheibe984F Körnung 36	554006 36
Schleifscheibe237AA Körnung 280	554008 280
Schleifscheibe(ZA) Körnung 120	554018 120
Schleifscheibe237AA Körnung 180	554008 180
Combidisc® SchleifscheibeDiamant Körnung 220	554033 220
Schleifscheibe(CER) Körnung 80	554012 80
Schleifscheibe984F Körnung 36	554005 36
Schleifscheibe(ZA) Körnung 120	554019 120
Combidisc® Schleifscheibe(SiC) Körnung 120	554023 120
Schleifscheibe984F Körnung 80	554005 80
Schleifscheibe(ZA) Körnung 50	554018 50
Schleifscheibe787C Körnung 36	554016 36
Schleifscheibe984F Körnung 80	554006 80
Schleifscheibe237AA Körnung 280	554009 280
Schleifscheibe787C Körnung 80	554014 80

Schleifscheibe787C Körnung 60	554016 60
Combidisc® Schleifscheibe(SiC) Körnung 80	554023 80
Schleifscheibe237AA Körnung 400	554009 400
Schleifscheibe237AA Körnung 600	554008 600
Schleifscheibe(ZA) Körnung 60	554018 60
Schleifscheibe(CER) Körnung 60	554013 60
Schleifscheibe(ZA) Körnung 36	554018 36
Schleifscheibe(ZA) Körnung 80	554018 80
Combidisc® Schleifscheibe(SiC) Körnung 60	554024 60
Schleifscheibe(ZA) Körnung 60	554019 60
Schleifscheibe(ZA) Körnung 80	554019 80
Schleifscheibe787C Körnung 120	554016 120
Combidisc® Schleifscheibe(SiC) Körnung 60	554023 60
Schleifscheibe237AA Körnung 600	554009 600
Schleifscheibe(CER) Körnung 36	554013 36
Combidisc® SchleifscheibeDiamant Körnung 60	554033 60
Combidisc® Schleifscheibe(SiC) Körnung 36	554023 36
Schleifscheibe(ZA) Körnung 36	554019 36
Schleifscheibe237AA Körnung 120	554009 120
Combidisc® Schleifscheibe(SiC) Körnung 80	554024 80
Schleifscheibe787C Körnung 80	554016 80
Schleifscheibe984F Körnung 60	554005 60
Schleifscheibe787C Körnung 36	554014 36
Schleifscheibe(CER) Körnung 120	554013 120
Schleifscheibe237AA Körnung 120	554008 120
Combidisc® SchleifscheibeDiamant Körnung 120	554033 120
Combidisc® Schleifscheibe(SiC) Körnung 36	554024 36
Schleifscheibe(CER) Körnung 60	554012 60
Schleifscheibe787C Körnung 60	554014 60

Schleifscheibe(CER) Körnung 80	554013 80
Schleifscheibe(CER) Körnung 36	554012 36
Schleifscheibe237AA Körnung 180	554009 180
Schleifscheibe237AA Körnung 400	554008 400
Schleifscheibe(CER) Körnung 120	554012 120
Schleifscheibe(ZA) Körnung 50	554019 50
Schleifscheibe787C Körnung 120	554014 120