

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0702 MOTN, für Kopier- und Planfräser,
CBN925, Typ: HART****Bestelldaten**

Bestellnummer	212218 HART
GTIN	4062406358617
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Beschichtung zur optischen Verschleißerkennung.

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Mit Anzugswert 0,9 Nm montieren.

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,13 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHX 0702 MOTN

Typ: HART

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 0702 MOTN
Schneidstoff	CBN
Typ	HART

Sorte	CBN925
Vorschub f_z pro Zahn	0,13 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet	350 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	300 m/min	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	300 m/min	H
GG(G)	geeignet	500 m/min	K
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		