

Garant
Handreibahle verstellbar, Ø DC: 21mm

Bestelldaten

Bestellnummer	160600 21
GTIN	4045197250926
Artikelklasse	110

Beschreibung
Ausführung:

Großer Verstellbereich. Feineinstellung nach Lehringen oder mit Bügelmessschraube. Messer mit konischem Anschnitt; die Schneiden sind hinterschliften und rundgeschliften.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D _c	21 mm
Verstellbereich Ø	21 - 24 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Schneidenlänge L _c	76 mm
Gesamtlänge L	195 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	geeignet
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet